

Freedom HD M-1001



- Jednoszybowa maska z metalowymi elementami
- Ultra płaska ramka z szerokim polem widzenia
- Technologia Freedom
- System ruchomych klamer
- Pasek 3-D
- 5 stopni regulacji paska
- Panoramiczny widok
- System mocowania klamry paska
- Zaokrąglone krawędzie kołnierza maski

Specyfikacja

Ilość szyb:	1
Kolor silikonu:	QB, T, QID
Kolor ramki:	BK, CBL, FB, FY, EG, EO, MDR, ID
Objętość wewnętrzna:	265 CC
Wymiary ramki:	109mm x 173mm
Wymiary kołnierza maski:	130mm x 126mm
Waga:	270g

Technologie



FREEDOM

Technologia Freedom to zestaw rewolucyjnych cech, dzięki którym oferuje ona doskonałe dopasowanie, co zwiększa komfort użytkowania masek TUSA. Maski modelu Freedom, wyposażone zostały w nową technologię silikonu o zróżnicowanej grubości oraz o wyprofilowanych i wydłużonych krawędziach aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie.



PASEK 3D

TUSA opatentowała trójwymiarowy pasek do maski. Został tak zaprojektowany, aby doskonale przylegać, niezależnie od budowy anatomicznej głowy. To unikalne rozwiązanie powoduje, że pasek maski zawsze jest na odpowiednim miejscu.



SYSTEM MOCOWANIA KLAMRY PASKA

Ten unikalny, szybki system regulacji paska został zaprojektowany aby można kłamerkę przymocować bezpośrednio do kołnierza maski, a nie jak w tradycyjnych konstrukcjach do ramki. Dzięki temu uzyskano bardzo lekką kłamerkę.



ZAKRĄGLONE KRAWĘDZIE KOŁNIERZA MASKI

Dzięki zastosowaniu zaokrąglonych krawędzi kołnierza maski uzyskano niespotykany komfort i dopasowanie do praktycznie każdej twarzy. Dodatkowo zminimalizowano ucisk powodowany przez ciśnienie wody. Zaokrąglone krawędzie nie powodują odcisku maski na twarzy.



SYSTEM RUCHOMYCH KLAMER

Kłamry obracają się w zakresie 180 stopni pozwala to na komfortowe dopasowanie maski uwzględniając różne rozmiary głowy. Ponadto ruchome kłamry umożliwiają złożenie maski do niewielkich rozmiarów.



PANORAMICZNY WIDOK

Maksymalnie duże pole widzenia uzyskano dzięki zaprojektowaniu jak najmniejszej ramki maski. Dodatkowo aby jeszcze bardziej powiększyć pole widzenia zastosowano tylko jedną szybę. Dzięki temu, uzyskano pole widzenia porównywalnie duże jak w maskach trój- lub czteroszybowych.



5 STOPNI REGULACJI PASKA

Zastosowano specjalny rodzaj kłamek mocujących pasek maski. Można ustawić pięć pozycji paska. Zmienne kąty ustawienia paska umożliwiają minimalne wyrównanie ciśnienia po prawej, lewej, górnej i dolnej części twarzy.